

## Garant

### Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/08 mm



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251905 25/08  |
| GTIN            | 4045197651204 |
| Classe articolo | 21U           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 2525X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 32 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 105,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 19

## Descrizione tecnica

|  |             |
|--|-------------|
| Spina elastica                         | 259046 1    |
| Dim. codolo                            | 25 mm       |
| Vite per leva                          | 259018 3    |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 34 mm       |
| Inserto adatto                         | WN.. 0804.. |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Misura inserto                     | 8 mm                                  |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> | 32 mm                                 |
| Sottopiacchetta                    | 259031 19                             |
| Leva                               | 259015 3                              |
| Codice ISO portautensile           | PWLNRL/L 2525X08                      |
| Lunghezza complessiva L            | 105,5 mm                              |
| Tipo di impiego                    | sinistro                              |
| Norma                              | DIN ISO 5610                          |
| Passaggio interno per LR           | sì                                    |
| Angolo di regolazione κ            | 95 grado                              |
| Tipo di prodotto                   | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

## Accessori

|  |            |
|--|------------|
| Leva Modello 3   | 259015 3   |
| Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm                                    | 674242 3   |
| Sottopiacchetta Modello 19   | 259031 19  |
| Vite della leva Modello 3  | 259018 3   |
| Spina elastica Modello 1   | 259046 1   |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500 |