

Garant

Portainseri con bloccaggio a staffa QuickTurn, destra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Classe articolo	21U

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare il fermo tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere la staffa di bloccaggio.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2025K08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Sottoplacchetta: 259031 42

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0804..
Misura inserto	8 mm
Dimensione codolo	20 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 4
Staffa	259038 9
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm

Sottoplacchetta	259031 42
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Codice ISO portautensile	DWLNRL 2025K08
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	destra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio	259353
Sottoplacchetta	259581
Vite per sottoplacchetta Modello 4	259025 4
Staffa di fissaggio Modello 9	259038 9
Vite per sottoplacchetta	259171
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 42	259031 42
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500