

**Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 39,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236651 39,2
GTIN	4047109226906
Classe articolo	24L

**Descrizione****Esecuzione:**

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9xD.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

**Uso:**

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

**Nota:**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Dimensione corpo base	33
Dimensione punta pilota	70
Codice ISO Inserto	SOEX 120508
Vite per corpo base	239653 15IP
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)

Serie	KUB Centron®
Ø Nominale D	39,2
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239653 15IP
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600