


**CCMT 120408, Tipo: CA4515**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260204 CA4515
GTIN	
Classe articolo	25E

**Descrizione**
**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	GK
Impiego principale	K
Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura