

**HOLEX®**
**CCMT 120404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260217 HBX020
GTIN	4045197668691
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CCMT 120404 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitruccioli: PM

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min
Rompitruccioli	PM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,06 - 0,36 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 3,75 mm

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro