


**CCMT 120412, Tipo: CA510**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CCMT 120412 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 140 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	GK
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 450 m/min
Impiego principale	P

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura