

Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa QuickTurn, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Classe articolo	21U

Descrizione**Vantaggi:**

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare il fermo tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere la staffa di bloccaggio.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2025K08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 32 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Sottoplacchetta: 259031 42

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2025K08
Sottoplacchetta	259031 42
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Staffa	259038 10
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..

Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	8 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 4
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	sinistra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 10	259038 10
Vite per sottoplacchetta	259171
Sottoplacchetta	259581
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Sottoplacchetta Modello 42	259031 42
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 4	259025 4
Staffa di fissaggio	259354