



CCMT 120408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260218 HBX020
GTIN	4045197668738
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 120408 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avanzamento f : 0,06 - 0,36 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,06 - 0,36 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	PM

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro