

**HOLEX®**
**CCMT 09T304 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260214 HBX020
GTIN	4045197668615
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CCMT 09T304 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avanzamento  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PM
Avanzamento $f$	0,06 - 0,36 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Impiego principale	P

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro