



CCMT 09T304 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260214 HBX130
GTIN	4045197668639
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 09T304 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avanzamento f : 0,06 - 0,36 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Avanzamento f	0,06 - 0,36 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	MM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HBX130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro