


CC. T 09T304, Tipo: CA4515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260196 CA4515
GTIN	4960664610624
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 09T304 CA4515 Tipo: CA4515

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	K
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	GK
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min

Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura