

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	15 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Vite per leva	259018 11
Inserto adatto	SN.. 1506..
Sottoplacchetta	259031 37
Set spine elastiche	259047 4
Leva	259015 12
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Codice ISO portautensile	PSKNR/L 3232P15
Dimensione codolo	32 mm
Set di molle	259044 6
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 12	259015 12
Sottoplacchetta Modello 37	259031 37
Vite per leva Modello 11	259018 11
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500