

**KOMET®****Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B03****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240074 B03
GTIN	4047109016491
Classe articolo	24H

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato.**

**Materiale da taglio:**

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

**Nota:**

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 26 mm

Per fori a partire da Ø: 7 mm

Lunghezza complessiva: 65 mm

Ø gambo: 8 mm

**Descrizione tecnica**

Per fori a partire da Ø	7 mm
Lunghezza complessiva	65 mm
Profondità di foratura	26 mm
Modello	B03
Ø gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

