

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Vite per leva	259018 2
Inserto adatto	SN.. 1204..
Set di molle	259044 2
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	12 mm
Leva	259015 2
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	29 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 2020K12
Sottoplacchetta	259031 20
Lunghezza complessiva L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione $\kappa$	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite per leva Modello 2	259018 2
Leva Modello 2	259015 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Sottoplacchetta Modello 20	259031 20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500