

**Garant****WNMG 060408, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7020
GTIN	4045197699619
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN.G 060408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucoli	SM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura