

**KOMET®****Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B04L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240074 B04L
GTIN	4047109017757
Classe articolo	24H

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato.**

**Materiale da taglio:**

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

**Nota:**

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 80 mm

Per fori a partire da Ø: 9 mm

Lunghezza complessiva: 125 mm

Ø gambo: 8 mm

**Descrizione tecnica**

Per fori a partire da Ø	9 mm
Modello	B04L
Lunghezza complessiva	125 mm
Profondità di foratura	80 mm
Ø gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

