


Garant
WNMG 080408, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SM
Impiego principale	P

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura