


**WNMG 080408, Tipo: CA6525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Classe articolo	25E

**Descrizione**

WNMG 080408 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucioli: MQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Rompitrucioli	MQ
Tipo	CA6525

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura