

Garant
SNMG 120408, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251224 HB7415
GTIN	4045197664358
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120408 HB7415 Raggio di curvatura: 0,8 mm
 Tipo: HB7415
 Rompitruccioli: TIM
 Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Rompitruccioli	TIM
Tipo	HB7415

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura