


**SNMG 120404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251263 HBX130
GTIN	4045197664457
Classe articolo	22D

**Descrizione**

SNMG 120404 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	1 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	MM
Impiego principale	M
Tipo	HBX130
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Assegnazione degli inserti	neutro