


SNMG 120408, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 120408 CA6525 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: CA6525

Rompitrucioli: MS

Profondità di taglio a_p : 0,8 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	MS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,8 - 4 mm
Impiego principale	M
Tipo	CA6525

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura