

**Inserto KOMET®, BK6115, Codice modello W80: 10-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236607 10-010
GTIN	4047109204331
Classe articolo	24R

Descrizione**Nota:**

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: GG(G)

Codice ISO Inserto: SOGX 040204-01

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,07 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	10-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,07 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOGX 040204-01
Serie	KUB Pentron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK6115
Modello	GG(G)
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
a umido max.	idoneo		