

**■ KOMET®****Utensile per filettatura interna destra KOMET® Forma 60° (metrica), Modello: B05****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240084 B05
GTIN	4047109017016
Classe articolo	24H

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

**Materiale da taglio:**

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

**Nota:**

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 50 mm

Per passo fino a: 2 mm

Per fori a partire da Ø: 12 mm

Lunghezza complessiva: 80 mm

Ø gambo: 8 mm

**Descrizione tecnica**

Per passo fino a	2 mm
Lunghezza complessiva	80 mm
Profondità di foratura	50 mm
Per fori a partire da Ø	12 mm
Modello	B05
Ø gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10

Tipo di prodotto

Inserto di taglio per tornitura