

 KOMET**Utensile per filettatura interna destra KOMET® Forma 60° (metrica), Modello: B05L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Classe articolo	24H

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø	12 mm
Per passo fino a	2 mm
Profondità di foratura	80 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Modello	B05L
Ø Gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

