

KOMET®

Inserto gola KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 25 mm, Ø Dmin. / Larghezza gola w: 4/1 mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240162 4/1
GTIN	4047109071568
Classe articolo	24S

Descrizione**Esecuzione:**

Materiale di taglio = BK 82.

A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, la trasmissione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Ø codolo d: 4 mm

Profondità max gola t_{max} : 0,8 mm

Portautensili adatto n. art. 240100: 12/4; 16/4

Descrizione tecnica

Ø codolo d	4 mm
Portautensili adatto n. art. 240100	12/4; 16/4
f	1,25 mm
Larghezza gola w	1 mm
per fori a partire da Ø D _{min}	4 mm
a	3,7 mm
Profondità max gola t_{max}	0,8 mm
Passaggio interno per LR	sì

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Lunghezza utile	25 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 25 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Accessori

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 16/4 mm

240100 16/4

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 12/4 mm

240100 12/4