

PARAT®

Sistema di trasporto PARASHERPA®, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	692280 1
GTIN	4006793004290
Classe articolo	63X

Descrizione

Esecuzione:

Piantone di guida in tre parti in robusto alluminio per costruzioni leggere, con due piastre portavaligie ruotabili a 360° che consentono di accedere alle valigette portautensili in qualsiasi momento senza doverle smontare. Nella parte inferiore è integrata una cassetta portautensili con una capienza di 48 litri, ideale per gli attrezzi. Ogni valigetta portautensili è dotata di due pannelli portautensili e quattro portautensili e offre una capacità di 35 litri, oltre a una vaschetta interna particolarmente grande alta 120 mm. La valigetta portautensili si apre lateralmente e il coperchio dispone di uno scomparto portadocumenti, due scomparti per i biglietti da visita e due portapenne. Per un trasporto confortevole il PARAMOVER® è dotato di manici in TPE antiscivolo con una superficie puntinata. Le due ruote scorrevoli su cuscinetti a sfera con un diametro di 160 mm consentono di spostare facilmente il PARAMOVER® su superfici irregolari e offrono una portata elevata.

Descrizione tecnica

Peso	31 kg
Dimensione esterna larghezza	570 mm
Dimensione esterna altezza	1110 mm

Scheda tecnica

Dimensione esterna lunghezza

510 mm

Tipo di prodotto

Sistema di trasporto per utensili