


CNMM 120408, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMM 120408 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: PX

Profondità di taglio a_p : 1 - 11 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,9 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 11 mm
Rompitrucioli	PX
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,9 mm/gir,

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura