


WN.G 080404, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PS
Profondità di taglio a_p	1 - 3,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura