

HOLEX®**WNMG 080408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252138 HBX130
GTIN	4045197665881
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 080408 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio a_p : 1 - 4,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	MM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 4,5 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HBX130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione degli inserti	neutro