

Garant**Set di barre alesatrici in HM, sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260019
GTIN	4045197651945
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	E12M SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	E10K SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	E08K SCLCR/L06
Altezza di serraggio L ₂	7,6 mm
Altezza di serraggio L ₂	9,6 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	10 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	12 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	14 mm
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Spostamento centrale L ₃	6 mm
Spostamento centrale L ₃	8 mm

Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Barra alesatrice HM Ø Codolo / Misura inserto 8/06 mm	260017 8/06
Barra alesatrice HM Ø Codolo / Misura inserto 10/06 mm	260017 10/06
Barra alesatrice HM Ø Codolo / Misura inserto 12/06 mm	260017 12/06