

 **KOMET®**

Inserto per gole KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 30 mm, Ø Dmin. / Larghezza gola w: 5/1 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240166 5/1
GTIN	4047109071841
Classe articolo	24S

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.

A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, la trasmissione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Ø codolo d: 8 mm

Profondità max gola t_{max} : 1 mm

Portautensili adatto n. art. 240100: 12/8; 16/8

Descrizione tecnica

a	4,7 mm
Ø codolo d	8 mm
Portautensili adatto n. art. 240100	12/8; 16/8
Profondità max gola t_{max}	1 mm
f	2,25 mm
Larghezza gola w	1 mm
per fori a partire da Ø D_{min}	5 mm
Passaggio interno per LR	sì

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,02 mm/gir,
Lunghezza utile	30 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 30 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Accessori

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo
fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 12/8
mm

240100 12/8

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo
fisso (senza barra alesatrice) Ø Codolo d / Ø Foro d1 16/8
mm

240100 16/8