


WN.G 080404, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	MS
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,8 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura