

**WN.G 080404, Tipo: KW10**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 400 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Rompitrucioli	AH
Impiego principale	N
Tipo	KW10
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura