

**Garant**
**Testina portainsero con bloccaggio a staffa QuickTurn, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250606 25/15
GTIN	
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Vantaggi:**

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2525M15
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	46 mm
Staffa	259038 7
Misura inserto	15 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Sottopiacchetta	259031 29
Vite per sottopiacchetta	259025 4
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn

Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Staffa di fissaggio Modello 6	259038 6
Sottoplacchetta Modello 29	259031 29
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per sottoplacchetta Modello 4	259025 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Staffa di fissaggio Modello 7	259038 7