

**WN.G 080408, Tipo: KW10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Classe articolo	25E

Descrizione

WN.G 080408 KW10 Tipo: KW10
Rompitrucioli: AH
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 400 m/min
Rompitrucioli	AH
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	KW10
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura