


WNMG 060404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252132 HBX020
GTIN	4045197665775
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 060404 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PM
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione degli inserti	neutro