


**WNMG 080404 Wiper, Tipo: CA510**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252113 CA510
GTIN	4960664700394
Classe articolo	25E

**Descrizione**

WNMG 080404 Wiper CA510 Tipo: CA510  
 Rompitruccioli: WQ  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,15 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitruccioli	WQ
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 450 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1 - 3,8 mm
Tipo	CA510

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura