

Garant

Morsa autocentrante, corpo base Xtric, Modello: 80SA



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363000 80SA
GTIN	4069515014939
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

- **Ottima accessibilità e simmetria perfetta.**
- **Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.**
- **Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.**
- **Serraggio concentrico perfetto grazie all'impostazione del centro.**
- **Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.**

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363010 – 363045.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madreviti.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, inserto per chiavi a bussola n. art. 642229 13, stazione di montaggio n. art. 358595 80.

Codolo di serraggio n. art. 363190 52.

Nota:

Le ganasce riportate adatte n. art. 363010 – 363045 non sono comprese nella fornitura.
Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganasce.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio massima	25 kN
----------------------------	-------

Scheda tecnica

Dimensione apertura	10 mm
Dimensione apertura	5 mm
Serie	Xtric
Peso	3,1 kg
Coppia massima	85 Nm
B	75 mm
Codice a colori	Xtric 80
Altezza H	40 mm
L	170 mm
Barretta polisferica	52 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili