

**Garant**
**CC. T 09T304, Tipo: HB7020**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 09T304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucoli	SS

Avanzamento f	0,05 - 2,5 mm/gir,
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura