

Garant**Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1:
1/0,1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	206335 1/0,1
GTIN	4069515015059
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:**

Frese HPC con **innovativo rivestimento ad alte prestazioni**. Per **una durata eccezionale e ottime prestazioni di asportazione truciolo** su diversi materiali.

Con **doppio angolo di spoglia laterale**.

Tolleranza: Raggio del tagliente R_1

Dim. raggio 0,1 mm – 1 mm: $R_1 = \pm 0,003$ mm.

Dim. raggio > 1,0 mm: $R_1 = \pm 0,005$ mm.

Uso:

Indicata per la lavorazione di acciai per stampi ed acciai per utensili. Idonea inoltre per la fresatura a copiare. Risultati eccellenti con la fresatura a secco.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 206300.

Descrizione tecnica

Angolo dell'elica	30 grado
Raggio del tagliente R_1	0,1 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 1100 N/mm ²	0,005 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	20 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6

Scheda tecnica

Lunghezza taglienti L_c	1,5 mm
Ø Codolo D_s	3 mm
Numero denti Z	4
Posizione libera del codolo minima Ø D_5	0,85 mm
Posizione libera del codolo massima Ø D_6	0,95 mm
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm ²	0,006 mm
Ø Tagliente D_c	1 mm
Serie	MasterSteel
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	VHM
Norma	ANSI B 1.20.1
Modello	H
Tolleranza Ø nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,2×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	180 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	75 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	65 m/min	P

Scheda tecnica

Acciaio < 55 HRC	idonea	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
GG(G)	idonea	100 m/min	K
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		