

Garant

Inserto per fresatura OFMT 050405, per frese a spianare, HB7810, con rivestimento diamantato



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213362 ALU
GTIN	4069515015196
Classe articolo	21B

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie ai substrati a grana fine.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,5 mm
Avanzamento f_z per dente	0,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	OFMT 050405
Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	con rivest. diamantato

Tipo di prodotto	Inserti per fresatura
------------------	-----------------------

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	1350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	1350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	950 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		