

Garant

Inserto per fresatura SEHT 1204 AFFN, per frese a spianare, HB7810, con rivestimento diamantato



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214349 ALU
GTIN	4069515015202
Classe articolo	21B

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3,5$ mm.

Descrizione tecnica

Spessore inserto E	4,76 mm
Modello	ALL.
Rivestimento	con rivest. diamantato
Codice ISO Inserto	SEHT 1204 AFFN
Avanzamento f_z per dente	0,24 mm
Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	725 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	650 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	480 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		