

Garant GRIDLINE

Frontalino pieghevole Larghezza 36G, Altezza frontalino: 250mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 998251 250 |
| GTIN | 4067263111436 |
| Classe articolo | 91R |

Descrizione**Esecuzione:**

Il frontalino anteriore pieghevole impedisce agli oggetti di cadere dal ripiano. Il frontalino anteriore può essere ripiegato sul davanti. Angolo di inclinazione massimo di 180°. Con maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura su entrambi i lati con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassette, impostazione container.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016.

Nota:

È necessario installare un ripiano con un'altezza frontalini di almeno 50 mm. In caso di installazione di cassette con serratura, ante, barre di sicurezza o altro, è necessario prevedere un ripiano con un'altezza frontalino di 100 mm sotto il frontalino pieghevole. I cassette non possono essere montati dietro il frontalino a ribalta. Non compatibile con le cassette per utensili del gruppo 93.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Angolo di inclinazione | 180 grado |
| Spessore del materiale | 1,5 mm |
| Larghezza utile | 900 mm |
| Peso | 4,4 kg |
| Cassette con apertura differenziata | a una mano |
| Altezza frontalino | 250 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Altezza utile | 225 mm |
| Larghezza utile in G | 36 |
| Profondità | 38 mm |
| Campo d'impiego | Scaffale a cassetti |
| Campo d'impiego | Impostazione container |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Tipo di prodotto | Sportello frontale |