


TNMG 160408, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251474 CA510 |
| GTIN | 4960664699179 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione

TNMG 160408 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 180 - 590 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Avanzamento f | 0,13 - 0,4 mm/gir, |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Rompitrucioli | PQ |
| Condizione di taglio | continuo |
| Impiego principale | P |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 180 - 590 m/min |
| Tipo | CA510 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | TNMG 160408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |