

Garant
DNMG 150604, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250658 HB7415
GTIN	4045197667076
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150604 HB7415 Tipo: HB7415
 Rompitrucioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Rompitrucioli	TIS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	S

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura