



## Armadio caricabatterie PRO CHARGE, Modello: PRO1200



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981116 PRO1200
GTIN	4054923265677
Classe articolo	96G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo dell'armadio in lamiera di acciaio con chiusura automatica permanente tramite un meccanismo chiudiporta ammortizzato a olio, chiusura della porta su 2 punti.

- **Chiusura con cilindro profilato (possibilità di chiusura sistemica) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde). Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.**
- **Zoccolo integrato inforcabile per cambiare più facilmente il luogo di collocazione.**
- **Basi di appoggio integrate per compensare eventuali irregolarità del pavimento.**
- **Protezione antincendio di 90 minuti dall'esterno all'interno (tipo 90 / omologazione a norma EN 14470-1) e resistenza al fuoco di oltre 90 minuti in caso di incendio dall'interno all'esterno.**
- **Spina di sicurezza per un facile scollegamento dalla rete elettrica.**

Armadio caricabatterie per la ricarica e lo stoccaggio sicuro di batterie agli ioni di litio. Apertura contemporanea di due ante dell'armadio con una sola mano. Rialzo per la ventilazione al fine di evitare l'accumulo di calore durante il processo di ricarica della batteria. Apertura per lo scarico della pressione nell'area della testa. Sistema di allarme ed estinzione incendi a 3 livelli incorporato con rilevatore di fumo, sensore di temperatura, allarme ottico e acustico e dispositivo di estinzione del fuoco. Attivabile automaticamente in caso di incendio. Con spina per il collegamento alla rete elettrica. Ciabatta con corpo in metallo e 8 prese Schuko per ciascun piano d'appoggio completamente montata all'interno dell'armadio e pronta per l'uso.

**Norma:**

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

**Fornitura:**

Armadio con 5 ripiani in lamiera forata, incluse ciabatte e 1 vaschetta di raccolta a terra in lamiera di acciaio termoverniciata.

**Verniciatura:**Corpo dell'armadio in grigio antracite RAL 7016, sportelli in blu genziana RAL 5010, **termoverniciati.****Nota:**

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi caricabatterie e di stoccaggio per batterie devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona qualificata e ne deve essere verificata la funzionalità. Per favorire l'evacuazione degli armadi di sicurezza, si consiglia di predisporre un apposito sistema a livello del suolo

**Descrizione tecnica**

Larghezza utile	1050 mm
Tensione nominale	230 V
Profondità utile	522 mm
Altezza utile	1647 mm
Carico massimo	600 kg
Volume vaschetta di raccolta a terra	2,6 l
Dimensione interna sedi forche larghezza	1120 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	90 mm
Numero ripiani	5
Larghezza	1193 mm
Altezza	2224 mm
Profondità	615 mm
Numero vaschette di raccolta a terra	1
Peso	512 kg
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Resistenza agli incendi	90 min
Tipo di prodotto	Armadio di sicurezza

