



**LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Modello: INOX**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Classe articolo	25A

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Inserto a 2 taglienti.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	LPGT 010210 ER-GM
Raggio di curvatura	1 mm
Raggio programmato con $a_{p\max}$	1,2 mm
Modello	INOX
Tipo	PR1835
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

## Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	60 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		