

**LOGU 030310 ER-GM, PR1810, Modello: GG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221975 GG
GTIN	4960664026975
Classe articolo	25A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 4 taglienti. L'esecuzione convessa del tagliente dell'inserto garantisce un ingresso morbido del tagliente nel materiale.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Descrizione tecnica

Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,6 mm
Modello	GG
Codice ISO Inserto	LOGU 030310 ER-GM
Raggio di curvatura	1 mm
Tipo	PR1810
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,2 - 1,5 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG(G)	idonea	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		