



## Portainseriti SCLCL 95°, per inserti SC., sinistra



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260049 25/09
GTIN	4067263109655
Classe articolo	22E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

#### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Norma	Norma interna
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2525M09
Lunghezza complessiva L	150 mm
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	19 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### **Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260049-25/09>