

Garant

Inserto per tornitura WNMG 080412, per lavorazione intermedia, Wiper



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252073 HB7020-2
GTIN	4069515023016
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Tipo	HB7020-2
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 420 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompi-trucioli	WSM
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura